

3M Scotch-Brite™

**Kompaktný odihlovací kotúč (SiC), DB-WL, Kotúč-Ø×Šírka×ØOtvoru:
203X51X76mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568731 203X51X76
GTIN	048011187679
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Rúnové kompaktné brúsne kotúče vytvárajú **reprodukovateľný finiš**, lebo na povrchu je vždy čerstvé brúsne zrna. **Nedochádza k zmene geometrie obrobku, po brúsení sa nevytvárajú ryhy, dlhá životnosť.**

Použitie:

Na **stojanových brúskach** alebo ručných brúskach s upínacím trňom č. 556380 veľ. 1–2 a redukčnou prírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brúsnych kotúčov č. 568785.

Odihlovací kotúč zo stáčaného vláknitého rúna. **Na odstránenie väčších ostrapkov** na lisovaných dieloch, na **zaobľovanie** vydutých prechodov a hrán bez sekundárneho vytvárania ostrapkov.

Technický opis

Prevedenie	9S fine
Stupeň jemnosti	jemná
Stupeň tvrdosti	extra tvrdý
Ø kotúčov	203 mm

Ø otvora	76 mm
Šírka	51 mm
Skratka pre brúsivo	SiC
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Atribút Názov produktu	DB-WL
Označenie výrobcu	DB-WL
Druh produktu	Kompaktný kotúč

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		

Príslušenstvo

Pár hliníkových prírub vhodné pre Ø otvora 76

568782 76

