


**Jemný brúsny valec (SiC), Ø 100×100 mm, Zrinitosť: 24****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568485 24
GTIN	4027497488308
Trieda položky	53L

**Popis****Prevedenie:**

Elastický polyuretánový brúsny valec (PU) s brúsnym zrnom SiC. Rozmer **Ø 100 x 100 mm**, Ø otvoru 19 mm s dvojistou klinovou drážkou.

**Použitie:**

Na vybrúsenie škrabancov, dokončovanie zvarov. Vyrobený **leštený pozdĺžny výbrus**. Veľmi dlhá životnosť, stabilné hrany.

Vhodný aj na mokré brúsenie s pH neutrálnym chladiacim prostriedkom.

**Technický opis**

Zrinitosť	24
Tvrdosť väzby Popis	stredný
Skratka pre brúsivo	SiC
Ø valčekov	100 mm
Šírka valca	100 mm
Atribút Názov produktu	Ø 100×100 mm
odporúčané otáčky	900 - 1200 min <sup>-1</sup>
Druh produktu	Brúsny valec

**Údaje o užívateľovi**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	podmienene vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
suché	vhodný		