

**HOLEX****Vejárový brúsny valec, tkanina (A), Ø 100×100 mm, Zrinitosť: 120****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	568465 120
GTIN	4045197526687
Trieda položky	52E

**Popis****Prevedenie:**

**Vejárové usporiadanie lamiel brúsnej tkaniny** okolo osi brúsneho valca. Štandardné rozmery Ø 100 × 100 mm alebo úzka verzia Ø 100 × 50 mm na spracovanie malých plôch. Upínací otvor Ø 19 mm s viacerými klinovými drážkami.

**Použitie:**

Na **odstraňovanie hrdze, odstraňovanie vodného kameňa, odihlenie** a pozdĺžne brúsenie.

**Upozornenie:**

Na nastavenie šírky úzkych valčekov Ø 100×50 mm, súprava dištančných krúžkov č. 568439.

**Technický opis**

odporúčané otáčky	3700 min <sup>-1</sup>
Zrinitosť	120
Brúsna podložka	tkanina
Skratka pre brúsivo	A
Podiel železa, síry a chlóru	< 0,1 %
Ø valčekov	100 mm

Šírka valca	100 mm
Atribút Názov produktu	Ø 100×100 mm
Druh produktu	Vejárový brúsny valec

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	vhodný		
Nátery	podmienene vhodný		
suché	vhodný		