

HOLEX**Vejárovitý brúsny valec rúno (A), Ø 100×100 mm, Porovnanie zrnitosti: 100****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 568475 100 |
| GTIN | 4045197526731 |
| Trieda položky | 52E |

Popis**Prevedenie:**

Štandardné rozmery Ø 100 × 100 mm alebo úzka verzia Ø 100 × 50 mm na spracovanie malých plôch. Upínací otvor Ø 19 mm s viacerými klinovými drážkami.

Rúno pretkané normálnym korundom (A).

Použitie:

Rýchle **cistenie** a **hladenie** povrchov.

Upozornenie:

Na nastavenie šírky úzkych valčekov Ø 100×50 mm, súprava dištančných krúžkov č. 568439.

Technický opis

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Brúsna podložka | cistiace rúno |
| odporúčané otáčky | 2800 min ⁻¹ |
| Porovnanie zrnitosti | 100 |
| Skratka pre brúsivo | A |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % |
| Ø valčekov | 100 mm |

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Šírka valca | 100 mm |
| Atribút Názov produktu | Ø 100×100 mm |
| Ø otvora | 19 mm |
| Druh produktu | Rúnový vejárový brúsny valec |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Alu mg | vhodný | | |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 67 HRC | podmienene vhodný | | |
| INOX | vhodný | | |
| Ti | vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| CuZn | vhodný | | |
| Plast, sklolaminát | vhodný | | |
| Nátery | podmienene vhodný | | |
| suché | vhodný | | |