

**Deliaci kotúč STANDARD ** na kameň, Ø kotúčov: 230mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	569700 230
GTIN	9003173675854
Trieda položky	53T

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny rezací kotúč (špecifikácia: **C30-BF**).

Použitie:

Na prírodný a umelý kameň, žiaruvzdorný kameň a betón.

Technický opis

Šírka kotúča	3 mm
Ø otvora	22,23 mm
Popis tvaru	rovný
maximálne otáčky	6600 min ⁻¹
Tvar	41
Špecifikácia	C30-BF
Ø kotúčov	230 mm
pre hrúbky materiálu	9 - 15 mm

Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brúsivo	SiC
optimalizované pre materiál	Kameň
optimalizované pre materiál	Prírodný kameň
optimalizované pre materiál	Umelý kameň
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč