



Očkoplochý kľúč, palce, Rozmer cez steny: 15/64palec



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	613520 15/64
GTIN	4018754020089
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom **AS-Drive**. (veľ. 3,2 – 5 so 6-hranom).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Upozornenie:

AS-Drive – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Nástroje s týmto profilom možno rozpoznať podľa znaku **AS-Drive**. **Výhody:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Výhody:

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Technický opis

maximálna výška rozovretia h1	3 mm
Rozmer cez steny	15/64 palec
Dĺžka kľúča L	95 mm
Rozmery cez steny	palcový

maximálna výška krúžku $h_{2\max}$	3,2 mm
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Druh produktu	Skrutkový kľúč