



## Vložka nástrčného klúča pre 3/8 palcové zapalovacie sviečky, Rozmer cez steny: 16mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637310 16
GTIN	4018754003204
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorňý štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Veľkosti klúčov s presnou toleranciou s profilom **AS-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch. 12-hranné násady nástrčného klúča.

#### Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

### Technický opis

Ø na strane výstupu	21,7 mm
Dĺžka	60 mm
Výstupný profil	12-hranný nástrčný klúč
Zádržný mechanizmus pre zápalné sviečky	gumený držiak
Rozmer cez steny	16 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča

