



Zástrčná hlavice, 3/8 palce pro Torx® krátka, Profil Torx®: TX10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637560 TX10
GTIN	4018754002818
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Čepeľ z vysokolegovanej špeciálnej ocele, lesklá.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, bez odlupovania vďaka chrómovaniu cez nikel.

Technický opis

Profil Torx®	TX10
Rozmer profilu A	2,7 mm
Ø na strane vstupu	17,8 mm
Dĺžka	49 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

