



Očkoploché klúče, Rozmer cez steny: 17mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	613500 17
GTIN	4018754018826
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom **AS-Drive**. (veľ. 3,2 – 5 so 6-hranom).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-legovaná ocel; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Upozornenie:

Výhody:

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 613600

Technický opis

Dĺžka klúča L	190 mm
maximálna výška rozovretia h1	8 mm
Rozmer cez steny	17 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna výška krúžku h _{2,max}	13 mm
Norma	DIN 3113 A

Norma	ISO 3318
Norma	ISO 7738
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu	Skrutkový kľúč