



## Vložka nástrčného klúča pre 3/8 palcové zapalovacie sviečky, Rozmer cez steny: 18mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637310 18
GTIN	4018754003228
Trieda položky	63A

### Popis

#### Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Veľkosti klúčov s presnou toleranciou s profilom **AS-Drive** sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch. 6-hranné násady nástrčného klúča.

#### Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

### Technický opis

Rozmer cez steny	18 mm
Zádržný mechanizmus pre zápalné sviečky	gumený držiak
Ø na strane výstupu	24,2 mm
Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Dĺžka	65 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča

