

**Vložka nástrčného klúča, 3/8 palca pre Torx®, Profil Torx®: E12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	637450 E12
GTIN	4018754003709
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorň štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Úzke tolerancie veľkostí klúča. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Materiál:

Vysokovýkonná oceľ HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Technický opis

Profil Torx®	E12
Dĺžka	28 mm
Rozmer profilu A	11,1 mm
Ø na strane výstupu	14,9 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Výstupný profil	Nástrčný klúč na skrutky TORX®
Druh produktu	Vložka nástrčného klúča

