

**Sada kombinovaných klúčov, Počet klúčov: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	613510 12
GTIN	4018754058280
Trieda položky	63A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily.

Očková strana s profilom **AS-Drive**. (veľ. 3,2 – 5 so 6-hranom).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-legovaná ocel; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Rozsah balenia:

1 ockoplochéy klúč C. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Veľ. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Upozornenie:**Výhody:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

Technický opis

Počet klúčov	12
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	15 Stupeň

Materiál	chróm-legovaná oceľ
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613500 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5,5	613500 5,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613500 18
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8	613500 8
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 24	613500 24
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613500 16
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613500 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613500 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613500 19
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 21	613500 21
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613500 7
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 22	613500 22