



## Očkoploché klúče, Rozmer cez steny: 32mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 613500 32     |
| GTIN             | 4018754018963 |
| Trieda položky   | 63A           |

### Popis

#### Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom **AS-Drive**. (veľ. 3,2 – 5 so 6-hranom).

#### Norma:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiál:

Chróm-legovaná ocel; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

#### Upozornenie:

#### Výhody:

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

**UPOZORNENIE!**

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 613600

### Technický opis

|  |            |
|--|------------|
| Dĺžka kľúča L                            | 360 mm     |
| Rozmer cez steny                         | 32 mm      |
| maximálna výška rozovretia h1            | 14 mm      |
| Rozmery cez steny                        | metrické   |
| maximálna výška krúžku h <sub>2max</sub> | 21 mm      |
| Norma                                    | DIN 3113 A |

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Norma             | ISO 3318                    |
| Norma             | ISO 7738                    |
| Nastavenie krúžku | 15 Stupeň                   |
| Výrobný postup    | kovaný v zápustke           |
| Materiál          | chróm-legovaná oceľ         |
| Povrch            | povrch chrómovaný cez nikel |
| Druh produktu     | Skrutkový kľúč              |