

**Sada kombinovaných klúčov, Počet klúčov: 19****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	613510 19
GTIN	4018754058099
Trieda položky	63A

**Popis****Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.

S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom **AS-Drive**. (veľ. 3,2 – 5 so 6-hranom).

**Norma:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Materiál:**

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

**Rozsah balenia:**

1 ockoplochý klúč C. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

**Upozornenie:****Výhody:**

- **Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. – Dlhšia životnosť skrutky.**
- **Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.**

**Technický opis**

Počet klúčov	19
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	15 Stupeň

Materiál	chróm-legovaná ocel'
Povrch	povrch chrómovaný cez nikel
Druh produktu	Skrutkový kľúč

## Príslušenstvo

Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 21	613500 21
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613500 7
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613500 18
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613500 16
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5,5	613500 5,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 24	613500 24
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613500 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 22	613500 22
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613500 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613500 19
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8	613500 8
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613500 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 14	613500 14
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 12	613500 12
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 6	613500 6
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 20	613500 20
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 9	613500 9
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 11	613500 11
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 15	613500 15