



6hranná zástrčná hlavice, 3/8 palce, Šestšhran: 6mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637600 6
GTIN	4018754002597
Trieda položky	63A

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorňý štvorhran podľa **DIN 3120**.

Optimálny priebeh vlákien s použitím špeciálneho postupu pri kovaní. Bez pnutia a natiahnutia vytvrdené v olejovom kúpeli, čím sa dosiahne exaktná kompletná presnosť. Kruhovo brúsený povrch.

Čepel z vysokolegovanej špeciálnej ocele, lesklá.

Norma:

DIN 7422

Materiál:

Vysokovýkonná ocel HPQ®, bez odlupovania vďaka chrómovaniu niklom.

Upozornenie:

UPOZORNENIE!

K dispozícii je aj alternatíva od GARANT pre tento produkt!

Číslo odporúčaného produktu: 637629

Technický opis

Dĺžka	52 mm
Šestšhran	6 mm
Ø na strane vstupu	17,8 mm
Pohonňý štvorhran	3/8 palec
Výstupňý profil	6-hranný skrutkovač

Druh produktu

Vložka nástrčného klúča