

**Diamantový deliaci kotúč PREMIUM*** Fast Cut, Ø kotúčov: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	569730 115
GTIN	9003174757900
Trieda položky	53T

Popis**Prevedenie:**

Diamantové rezné kotúče pre suché a mokré rezanie. Ø otvoru 22,23 mm.

- **Krátke časy rezania vďaka vysoko účinným diamantom.**
 - **Extrémne dlhá životnosť, nie je potrebná častá výmena kotúčov.**
 - **Rovnaký priemer, preto vždy plná hĺbka rezu.**
 - **Znížené zaťaženie prachom, pretože takmer nedochádza k opotrebovaniu kotúčov.**
- Extrémna rezná schopnosť**, pre krátke časy rezania, zníženie zaťaženia zariadenia a čisté rezy. Zabezpečený proti prehriatiu. **Mimoriadne úzky**, šírka plochy **1,2 mm** (Ø 115 / 125) a **1,9 mm** (Ø 180 / 230).

Použitie:

Na rezanie všetkých bežných stavebných materiálov ako betón (aj armovaný), tehly, prírodný kameň, obkladačky, keramika, oceľ atď.

Materiál:

Optimalizované pre: betónové tvárnice, žula, rula, porfýr, dlažobné kocky.

Upozornenie:

- **Diamantová plocha naostrená vopred výrobcom. Bezpodmienečne dodržiavajte smer otáčania!**
- **Ďalšie diamantové rezacie kotúče na vyžiadanie.**

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Brúsne obloženie Šírka	1,2 mm
Ø kotúčov	115 mm
maximálne otáčky	13300 min ⁻¹
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
optimalizované pre materiál	Kameň
Tvar	41
Popis tvaru	rovný
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč