



Diamantový deliaci kotúč PREMIUM*** drážkovací kotúč na murivo, Ø kotúčov: 150mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	569770 150
GTIN	9003175980116
Trieda položky	53T

Popis

Prevedenie:

Diamantové rezné kotúče pre suché a mokré rezanie. Ø otvoru 22,23 mm.

- **Krátke časy rezania vďaka vysoko účinným diamantom.**
- **Extrémne dlhá životnosť, nie je potrebná častá výmena kotúčov.**
- **Rovnaký priemer, preto vždy plná hĺbka rezu.**
- **Znížené zaťaženie prachom, pretože takmer nedochádza k opotrebovaniu kotúčov.**

Drážkovací kotúč na murivo, bezpečný voči prehriatiu, vždy párová výmena.

Použitie:

Na rezanie všetkých bežných stavebných materiálov ako betón (aj armovaný), tehly, prírodný kameň, obkladačky, keramika, oceľ atď.

Materiál:

Optimalizované pre: betón, tehly, pórobetón.

Upozornenie:

- **Diamantová plocha naostrená vopred výrobcom. Bezpodmienečne dodržiavajte smer otáčania!**
- **Ďalšie diamantové rezacie kotúče na vyžiadanie.**

Technický opis

Ø otvora	22,23 mm
Ø kotúčov	150 mm
maximálne otáčky	10200 min ⁻¹
Brusivo	diamant
Skratka pre brúsivo	D
optimalizované pre materiál	Kameň
Tvar	41
Popis tvaru	rovný
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč