

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Drôtená kotúčová kefa (zelená) Drôt INOX 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 150X30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	570200 150X30
GTIN	4017359109205
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do ocelového telesa. **Veľká hustota osadenia**, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôsobenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka **vymeniteľným redukčným krúžkom** (obsiahnuté v rozsahu dodávky).

Použitie:

Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom. Na zdrsňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď.

Technický opis

Ø redukčného krúžku	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Ø kefy D ₁	150 mm
Dĺžka orezania H ₁	33 mm
maximálne otáčky	6000 min ⁻¹
Šírka kefy	26 mm
Ø otvoru d ₁	40 mm

Druh produktu

Okrúhla kefa