

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Drôtená kotúčová kefa Ocelový drôt 0,30/0,35 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 178X32mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	570100 178X32
GTIN	4017359004982
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do ocelového telesa. **Velká hustota osadenia**, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôsobenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka **vymeniteľným redukčným krúžkom** (obsiahnuté v rozsahu dodávky).

Použitie:

Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom. Na zdršňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď.

Technický opis

Dĺžka orezania H ₁	37 mm
Ø kefy D ₁	175 mm
Ø redukčného krúžku	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
maximálne otáčky	6000 min ⁻¹
Šírka kefy	29 mm
Ø otvoru d ₁	50 mm

Druh produktu

Okrúhla kefa