



Multifunkčný klúč TwinKey®



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	623550
GTIN	4003773074670
Trieda položky	64D

Popis

Prevedenie:

2 krížové klúče s rukoväťou zo zinku odlievaného pod tlakom s otočným bitom (Phillips a drážka). Oba klúče sú **pre úsporu miesta** spojené **magnetom**, po oddelení sú oba klúče a otočný bit spojené stabilným drôtom z nehrdzavejúcej ocele, aby sa nestratili.

Použitie:

Multifunkčný klúč na aktiváciu uzamknutia v oblastiach techniky budov (kúrenie a sanita, klimatizácia a vzduchotechnika, elektrotechnika), prívod plynu a vody a uzatváracie systémy.

Vhodné pre:

Štvorhran 5; 6–7; 8–9; 10–11 mm,
trojhran 7–8; 9–10; 11–12 mm,
dvojité ozubenie Ø 3–5 mm, polmesiac 6 mm,
stupňovitý štvorhran 6; 7; 8; 9 mm, krížová drážka PH2,
drážka 1,0×7 mm.

Technický opis

Celková dĺžka	95 mm
Označenie výrobcu	TwinKey
Výstupný profil	4-hranný nástrčný klúč

Výstupný profil	3-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Kľúč s dvojitým ozubením
Výstupný profil	4-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Polmesiac
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Druh produktu	Kľúč pre skriňové rozvádzače