


**Diamantový deliaci kotúč PREMIUM*** obkladačky, Ø kotúčov: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	569750 115
GTIN	9003176395599
Trieda položky	53T

Popis**Prevedenie:**

Diamantové rezné kotúče pre suché a mokré rezanie. Ø otvoru 22,23 mm.

- **Krátke časy rezania vďaka vysoko účinným diamantom.**
- **Extrémne dlhá životnosť, nie je potrebná častá výmena kotúčov.**
- **Rovnaký priemer, preto vždy plná hĺbka rezu.**
- **Znížené zaťaženie prachom, pretože takmer nedochádza k opotrebovaniu kotúčov.**

Kotúč na obklady s plynulým brúsnym okrajom, šírka kotúča **1,2 mm** (Ø 115) a **1,6 mm** (Ø 230), veľmi efektívne rezanie, výška obloženia 10 mm. Špeciálne určený na obklady a granitové dosky.

Kotúč na obklady s plynulým brúsnym okrajom, šírka kotúča **1,2 mm** (Ø 115), veľmi efektívne rezanie, výška obloženia 10 mm. Špeciálne určený na obklady a granitové dosky.

Prevedenie reklamného textu:

Diamantové rezné kotúče pre **suché a mokré rezanie**. Ø otvoru 22,23 mm.

Diamantový rezný kotúč na veľmi efektívne rezanie **obkladov a granitových dosiek**.

Použitie:

Na rezanie všetkých bežných stavebných materiálov ako betón (aj armovaný), tehly, prírodný kameň, obkladačky, keramika, oceľ atď.

Materiál:

Optimalizované pre: keramické dlaždice, jemná kamenina, porcelán.

Upozornenie:

- **Diamantová plocha naostrená vopred výrobcom. Bezpodmienečne dodržiavajte smer otáčania!**
- **Ďalšie diamantové rezacie kotúče na vyžiadanie.**

Technický opis

Šírka kotúča	1,2 mm
Ø otvora	22,23 mm
Brúsne obloženie Výška	10 mm
Ø kotúčov	115 mm
maximálne otáčky	13300 min ⁻¹
Brusivo	diamant
Skratka pre brusivo	D
optimalizované pre materiál	Kameň
Tvar	41
Popis tvaru	rovný
Pohonný stroj	Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť	80 m/s
Druh produktu	Deliaci kotúč