

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Drôtená kotúčová kefa Ocelový drôt 0,30/0,35 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 250X30mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	570100 250X30
GTIN	4017359079966
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do ocelového telesa. **Velká hustota osadenia**, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôsobenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka **vymeniteľným redukčným krúžkom** (obsiahnuté v rozsahu dodávky). Otvor s dvojitou klinovou drážkou.

Použitie:

Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom. Na zdrsňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď.

Technický opis

Ø redukčného krúžku	12 / 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 30 mm
Dĺžka orezania H ₁	50 mm
Ø otvora vrtateľný do	80 mm
Ø kefy D ₁	250 mm
maximálne otáčky	3600 min ⁻¹

Šírka kefy	25 mm
Ø otvoru d ₁	50,8 mm
Druh produktu	Okrúhla kefa