

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Drôtená kotúčová kefa Ocelový drôt 0,30/0,35 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 300X35mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 570100 300X35 |
| GTIN | 4017359005453 |
| Trieda položky | 57L |

Popis**Prevedenie:**

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do ocelového telesa. **Velká hustota osadenia**, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôsobenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka **vymeniteľným redukčným krúžkom** (obsiahnuté v rozsahu dodávky). Otvor s dvojitou klinovou drážkou.

Použitie:

Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom. Na zdrsňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Ø otvora vrtateľný do | 100 mm |
| Ø kefy D ₁ | 300 mm |
| Ø redukčného krúžku | 30 mm |
| Dĺžka orezania H ₁ | 60 mm |
| maximálne otáčky | 3000 min ⁻¹ |

| | |
|-------------------------|--------------|
| Šírka kefy | 26 mm |
| Ø otvoru d ₁ | 50,8 mm |
| Druh produktu | Okrúhla kefa |