

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednoradová okrúhla kefa Drôt INOX 0,30 mm, Ø kefy D1×šírka kefy:  
100X12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	570310 100X12
GTIN	4017359123232
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

**Jednoradové kefy** so zvlňeným osadeným materiálom.

**Použitie:**

Na zdrsňovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď. Jednoradové kefy možno zoradiť tak, aby vytvorili **valce s variabilnou šírkou**. Na individuálne použitie na brúskach.

**Technický opis**

Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	21 mm
Ø otvora vrtateľný do	20 mm
maximálne otáčky	8000 min <sup>-1</sup>
Ø kefy D <sub>1</sub>	100 mm
Šírka kefy	12 mm
Ø otvoru d <sub>1</sub>	12 mm

Upchávkový materiál	Drôt INOX
Hrúbka štetín	0,3 mm
Druh produktu	Okrúhla kefa