

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Drôtená kotúčová kefa Mosadzný drôt 0,15 mm, Ø kefy D1×šírka osadenia L1: 80X22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	571050 80X22
GTIN	4017359162842
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Vlnitý drôt pevne zalisovaný do ocelového telesa. **Veľká hustota osadenia**, vysoká presnosť obvodovej hádzavosti a odolnosť proti opotrebovaniu. Prispôsobenie rôznym upínacím otvorom k dispozícii vďaka **vymeniteľným redukčným krúžkom** (obsiahnuté v rozsahu dodávky).

Použitie:

Použitie na stojanových brúskach a leštičkách alebo strojoch s ohybným hriadeľom.

Na opracovanie mosadze, medi, ľahkých kovov atď. Na leštenie, jemné kefovanie atď.

Technický opis

Ø kefy D ₁	80 mm
Ø redukčného krúžku	8 mm
Dĺžka orezania H ₁	20 mm
maximálne otáčky	10000 min ⁻¹
Šírka kefy	24 mm

Ø otvoru d ₁	20 mm
Druh produktu	Okrúhla kefa