

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Jednoradová okrúhla kefa mikroabrazívna 0,6 mm, SiC 120, Ø kefy D1×šírka kefy: 100X12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	570320 100X12
GTIN	4017359163825
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Jednoradové kefy so zvlňeným osadeným materiálom.

Použitie:

Na zdrsnovanie, čistenie, odstraňovanie hrdze, odstraňovanie okovín atď. Jednoradové kefy možno zoradiť tak, aby vytvorili **valce s variabilnou šírkou**. Na individuálne použitie na brúskach.

Technický opis

maximálne otáčky	8000 min ⁻¹
Dĺžka orezania H ₁	21 mm
Ø otvora vrtateľný do	20 mm
Ø kefy D ₁	100 mm
Šírka kefy	12 mm
Ø otvoru d ₁	12 mm

Brusivo	obsahuje karbid kremíka (SiC)
Upchávkový materiál	mikroabrazívny, brúsny nylon
Skratka pre brusivo	SiC
Hrúbka štetín	0,6 mm
Druh produktu	Okrúhla kefa