

**Očkoploché klúče, fosfátovaný, Rozmer cez steny: 22mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	613900 22
GTIN	4045197385215
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.

Technický opis

Dĺžka klúča L	260 mm
maximálna výška rozovretia h1	10 mm
Rozmer cez steny	22 mm
Rozmery cez steny	metrické
maximálna výška krúžku h_{2max}	15 mm
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Povrch	fosfátovaný
Atribút Názov produktu	fosfátovaný
Druh produktu	Skrutkový klúč

