

**FRIEDRICH****6-hranná vložka, 3/8 plne izolovaný, Rozmer cez steny: 19mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637656 19
GTIN	4007555300193
Trieda položky	66A

## Popis

**Prevedenie:**Izolácia **do 1000 voltov** podľa DIN EN 60900 / VDE 0682-201.**Norma:****DIN EN 60900 / VDE 0682-201****Upozornenie:**Na prácu pod elektrickým napätím do 1000 V. V bezpečnostnej zóne smú byť vzájomne kombinované iba **plne** izolované nástroje (č.637650–637656).

## Technický opis

Dĺžka	45 mm
Rozmer cez steny	19 mm
Ø na strane výstupu	30,2 mm
Pohonný štvorhran	3/8 palec
Norma	DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Materiál	Chró-m-vanadiová oceľ
Povrch	chrómovaný, s plastovou izoláciou
s profilom AS-drive	nie
Druh produktu	Vložka nástrčného kľúča

