

HOLEX**Sada kombinovaných klúčov, fosfátovaný, Počet klúčov: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	613910 12
GTIN	4045197385291
Trieda položky	62A

Popis**Prevedenie:**

Zápustkové kovanie. Rozmer klúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.

Rozsah balenia:

1 ockoplochý klúč C. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Veľ. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24

Technický opis

Počet klúčov	12
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Materiál	Chróm-vanádiová oceľ
Povrch	fosfátovaný
Atribút Názov produktu	fosfátovaný
Druh produktu	Skrutkový klúč

Príslušenstvo

Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 5,5	613900 5,5
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 18	613900 18
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 22	613900 22
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 8	613900 8
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 21	613900 21
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 24	613900 24
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 16	613900 16
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 10	613900 10
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 17	613900 17
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 7	613900 7
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 13	613900 13
Očkoploché kľúče Rozmer cez steny 19	613900 19