



## Otvorený/očkový kľúč s račňou JOKER 6001 Switch, prepínateľný, prepínateľné, 15° zalomené, Rozmer cez steny: 17mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614875 17
GTIN	4013288184740
Trieda položky	63F

### Popis

#### Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račňou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.

Strana čeluste s dvojitém šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdou kovovou doskou spĺňa pridrznú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje sklznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.

Strana krúžku 15° zahnutá, prepínateľná.

#### Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

### Technický opis

Rozmer cez steny	17 mm
Rozmery cez steny	metrické
Výška krúžku h <sub>2</sub>	10,5 mm
Šírka rozovretia b	37 mm
Výška rozovretia h <sub>1</sub>	8,5 mm
Ø krúžku D	33 mm
Dĺžka kľúča L	225 mm
Označenie výrobcu	6001 Joker Switch
Nastavenie krúžku	15 Stupeň

Následný uhol	4,5 Stupeň
Materiál	Chróm-molybdénová oceľ
Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč