



Otvorený/očkový kľúč s račňou JOKER 6001 Switch, prepínateľný, prepínateľné, 15° zalomené, Rozmer cez steny: 13mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614875 13
GTIN	4013288184702
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račňou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.

Strana čeluste s dvojitém šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdenou kovovou doskou spĺňa pridrznú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje sklznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.

Strana krúžku 15° zahnutá, prepínateľná.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Technický opis

Rozmery cez steny	metrické
Ø krúžku D	26 mm
Šírka rozovretia b	27,3 mm
Výška rozovretia h ₁	7 mm
Dĺžka kľúča L	179 mm
Rozmer cez steny	13 mm
Výška krúžku h ₂	8,5 mm
Označenie výrobcu	6001 Joker Switch
Nastavenie krúžku	15 Stupeň

Následný uhol	4,5 Stupeň
Materiál	Chróm-molybdénová oceľ
Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Adaptér pre račňové očkové kľúče Typ 2	614850 2
--	----------