



Otvorený/očkový kľúč s račňou JOKER 6001 Switch, prepínateľný, prepínateľné, 15° zalomené, Rozmer cez steny: 10mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	614875 10
GTIN	4013288183903
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Krúžková strana s hladko sa otáčajúcou stabilnou prstencovou račňou s jemnými zubami (80 zubov) s mimoriadne malým následným uhlom 4,5°.

Strana čeluste s dvojitým šesťhranným profilom a vymeniteľnou, tvrdenou kovovou doskou spĺňa prídržnú funkciu a slúži ako koncový doraz, zabraňuje skĺznutiu a umožňuje malý uhol spätného otočenia.

Strana krúžku 15° zahnutá, prepínateľná.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Technický opis

Ø krúžku D	18 mm
Výška krúžku h ₂	7 mm
Dĺžka kľúča L	144 mm
Rozmery cez steny	metrické
Rozmer cez steny	10 mm
Šírka rozovretia b	20,3 mm
Výška rozovretia h ₁	5,5 mm
Označenie výrobcu	6001 Joker Switch
Nastavenie krúžku	15 Stupeň

Následný uhol	4,5 Stupeň
Materiál	Chróm-molybdénová oceľ
Povrch	matne chrómované
Prepínateľná račňa	nie
Druh produktu	Skrutkový kľúč

Príslušenstvo

Adaptér pre račňové očkované kľúče Typ 1	614850 1
--	----------