

**Digitálny úchýlkomer i-wi Odčítanie 0,0005 mm, Rozsah merania: 25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 434324 25 |
| GTIN | 4059192014674 |
| Trieda položky | 43A |

Popis**Prevedenie:**

Digitálny odchýlkomer s **velmi veľkými** číselníkom (**11 mm**) a integrovaným ukazovateľom tolerancie. Dodatočná analógová barografická indikácia s hranicami tolerancie.

Absolútna funkcia: nulová poloha je možná v akejkoľvek polohe bez straty referencie.

Faktor je možné nastaviť pomocou displeja.

Jednotlivé funkcie je možné zablokovať priamo na odchýlkomeri. Nastavenia a uložené hodnoty (faktor, prednastavenie, tolerancie) sa zachovávajú aj pri výmene batérie.

Dynamické meracie funkcie (MAX/MIN): na kontrolu obvodovej hádzavosti a rovinnosti a hľadanie inflexného bodu.

S **integrovaným rádiovým systémom i-wi** pre ľahký bezdrôtový prenos nameraných dát do každého PC.

Funkcia:

IP42: Obsahuje ochranu proti šikmo padajúcej vode (kvapkajúca voda), do 15° oproti normálnej prevádzkovej polohe a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2450.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 498940.

Rádiový prijímač i-wi Č. 498912 STICK.

Technický opis

| | |
|--|----------------------------|
| Najväčšia prípustná chyba | 0,004 mm |
| Ø upínacej stopky h6 | 8 mm |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,00002 palec |
| Ø puzdra | 58 mm |
| Kalibrácia | C1 |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 42 |
| Meracia sila | 0,65–1,15 N |
| Hrúbka krytu | 35 mm |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | 0,0005 mm |
| Najväčšia prípustná chyba Čiastkový rozsah merania | 0,002 mm |
| Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory | 081560 CR2450 |
| Počet obsiahnutých batérií | 1 |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s batériami |
| Rádiová aplikácia | Softvér výrobcu |
| Norma | Výrobná norma |
| Odčítanie s možnosťou prepínania | mm/palce |
| Rozhranie | Rozhranie RS232C |
| Rozhranie | USB rozhranie |
| Rozhranie | Rozhranie Digimatic |
| Rozhranie | rádiový systém MAHR i-wi |
| Poistka nameranej hodnoty | System MAHR Reference Lock |
| Meracia technika | digitálna |
| Druh produktu | Odchýlkomer |

Služby

023000 30

| | |
|---|------------|
| KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 30 | |
| Kalibrácia DAKKČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100 | 023010 100 |

Príslušenstvo

| | |
|--|---------------|
| Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2450 | 081560 CR2450 |
| Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ | 498975 |
| Rádiový prijímač i-wi Typ STICK | 498914 STICK |
| Rádiový prijímač i-wi Typ STICK | 498912 STICK |