



## Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 28-dielne, Typ: S



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637935 S
GTIN	4013288173881
Trieda položky	63F

### Popis

#### Prevedenie:

**Hnacie/spojovacie diely** podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

#### Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M12 a pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M6 – M12.

#### Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

#### Obsah:

S prepínateľnou račňou č. 640395.

#### Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 10 ks veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

6-hranné BITY 5/16 palca: 4 ks č. 675440 veľ. 5; 6; 8; 10

BITY pre Phillips 5/16 palca: 2 ks č. 675400 veľ. 2; 3

BITY pre Torx® 5/16 palca: 8 ks č. 675470 veľ. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55

Predĺženie s rýchlobežným puzdrom: 1 ks 250 mm

Predĺženie Wobble: 1 ks 50 mm

Spojovací prvok s rýchlovýmenným skľučovadlom: 1 ks 1/2-palcová štvorhranná vložka – 5/16-palcové upínanie bitov

Račňa (veľ. S): 1 ks č. 640395 s prepínacou pákou

Račňa (veľ. P): 1 ks č. 640390 s prevliekacím štvorcom

Skladovanie v: Textilná fľaša so zipsovým uzáverom

## Technický opis

Pohonný štvorhran	1/2 palec
Výstupný profil	6-hranný nástrčný kľúč
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky Phillips
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Počet dielov	28
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov	10 – 19 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov	5-10 mm
Označenie výrobcu	8100 SC 8
Štvorhran s Wobble-Fix	s výkyvným uholníkom
Dĺžka	325 mm
Šírka	148 mm
Výška	73 mm
Druh produktu	Nástrčný kľúč

## Príslušenstvo

Bit pre Phillips, 5/16-palcový C 8 Veľkosť križovej drážky 2	675400 2
Bit pre Torx®, 5/16-palcový C 8 Profil Torx® TX40	675470 TX40
Bit pre šesťhran, 5/16-palcový C 8 Profil Hex-Plus Šesťhran 8	675440 8
Bit pre Torx®, 5/16-palcový C 8 Profil Torx® TX45	675470 TX45
Bit pre Torx®, 5/16-palcový C 8 Profil Torx® TX55	675470 TX55
Bit pre šesťhran, 5/16-palcový C 8 Profil Hex-Plus Šesťhran 6	675440 6
Bit pre šesťhran, 5/16-palcový C 8 Profil Hex-Plus Šesťhran 3	675440 3
Bit pre Torx®, 5/16-palcový C 8 Profil Torx® TX50	675470 TX50

Bit pre Torx®, 5/16-palcový C 8 Profil Torx® TX20	675470 TX20
Bit pre Torx®, 5/16-palcový C 8 Profil Torx® TX27	675470 TX27
Bit pre Torx®, 5/16-palcový C 8 Profil Torx® TX25	675470 TX25
Bit pre šesťhran, 5/16-palcový C 8 Profil Hex-Plus Šesťhran 5	675440 5
Bit pre Torx®, 5/16-palcový C 8 Profil Torx® TX30	675470 TX30
Račňa s jemným ozubením „Zyklop Metal“ prepínateľná, 1/2 palca s vyhadzovačom	640395