

**Nastavovací krúžok DIN 2250 C, Menovitý rozmer Ø: 199mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	484030 199
GTIN	2050001949523
Trieda položky	48B

**Popis****Prevedenie:**

**Nastavovacie krúžky** (kontrolné krúžky) z prvotriednej kalibračnej ocele, tvrdené, odľahčené, brúsené a jemne lapované. **Nastavovacie krúžky sú označené skutočným rozmerom.** Výrobná tolerancia pre otvor je JS4.

**Použitie:**

Na všeobecné použitie, napr. na nastavenie a skúšanie meracích prístrojov.

**Norma:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Upozornenie:**

Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednatelné na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) napr. č. 484030 veľ. 82.

**Technický opis**

Tolerančné pole	JS
Menovitý rozmer	199 mm
Norma	DIN 2250 C
Výrobná tolerancia vrtania	JS4

Materiál	Kalibračná ocel
Kvalita	4
Kalibrácia	L7
Druh produktu	Nastavovací krúžok

**Služby**

KalibráciaNastavovací krúžok Maximálny Ø 500	028400 500
Kalibrácia DAkksNastavovací krúžok Maximálny Ø 200	028470 200