

## Medzný kalibračný trň H7, Menovitý rozmer Ø: 43mm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 484000 43     |
| GTIN             | 2050001951526 |
| Trieda položky   | 48B           |

### Popis

#### Prevedenie:

Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s **pridaným rozmerom** na opotrebenie podľa normy DIN 7164.

Meracie teleso vyrobené z prvotriednej kalibrovannej ocele, kalené, odľahčené, brúsené a lapované.

Medzné kalibračné trne s triedou tolerancie H7.

#### Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

#### Upozornenie:

- **Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednatelné na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) napr. č. 484000 veľ. 82.**
- **Preberacie kalibre (bez pridaného rozmeru opotrebovania) pozri č. 484027; 484028.**
- **Kalibre s medzirozmermi a všetky Ø s číselnými toleranciami pozri č. 484025; 484026.**

### Technický opis

|                 |                              |
|-----------------|------------------------------|
| Tolerančné pole | H                            |
| Norma           | DIN 7150-2                   |
| Norma           | DIN 7164                     |
| Kvalita         | 7                            |
| Druh kalibru    | dobrá strana kalibru         |
| Druh kalibru    | Strana nepodarkového rozmeru |
| Druh kalibru    | dobrá strana kalibru         |
| Menovitý rozmer | 43 mm                        |

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Kalibrácia    | L6                    |
| Druh produktu | Medzný kalibračný trň |

**Služby**

|   |           |
|---|-----------|
| Kalibrácia Medzný kalibračný trň Maximálny Ø 60       | 028300 60 |
| Kalibrácia DAkKS Medzný kalibračný trň Maximálny Ø 60 | 028340 60 |