



Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/2 palca 32-dielne



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	637940
GTIN	4000896181407
Trieda položky	630

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa **DIN 3122/3123**; **nástrčné hlavice** podľa **DIN 3124**. Vnútornej/vonkajšie štvorhrany podľa **DIN 3120**.

S nástavcami 6-hranného nástrčného kľúča a **nástavcami skrutkovačov** s povrchovou úpravou TiN. Čepele s TiN povlakom pre vysokú priľnavosť a odolnosť voči oderu. S optimalizovanou ochranou proti korózii.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom M6 – M22, skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M6 – M18, vnútorné skrutky TORX® so závitom M4 – M10.

Rozsah balenia:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 16 ks veľ. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
Nástavce nástrčných kľúčov 6-hranné s povrchovou úpravou TiN: 7 ks č. 643233 veľ. 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Nástavce nástrčných kľúčov pre Torx®, s povrchovou úpravou TiN: 6 ks veľ. TX20; TX25; TX30; TX40; TX45; TX50

Predĺženia: 1 ks veľ. 123 mm

Kardanový kľb: 1 ks

Račňa: 1 ks

Skladovanie v: Plastové púzdro so stojanom

Technický opis

Výstupný profil	6-hranný nástrčný klúč
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Výstupný profil	skrutkovač na skrutky TORX®
Počet dielov	32
Pohonný štvorhran	1/2 palec
Rozmery cez steny	metrické
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných klúčov	10 – 32 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových klúčov	5-14 mm
Dĺžka	355 mm
Šírka	235 mm
Výška	65 mm
Druh produktu	Nástrčný klúč

Príslušenstvo

6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2" s povrchovou úpravou TiN Šesťhran 12	643233 12
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2" s povrchovou úpravou TiN Šesťhran 8	643233 8
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2" s povrchovou úpravou TiN Šesťhran 7	643233 7
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2" s povrchovou úpravou TiN Šesťhran 14	643233 14
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2" s povrchovou úpravou TiN Šesťhran 10	643233 10
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2" s povrchovou úpravou TiN Šesťhran 6	643233 6
6-hranný nástrčný skrutkovač 1/2" s povrchovou úpravou TiN Šesťhran 5	643233 5