

**Nastavovací krúžok DIN 2250 C, Menovitý rozmer Ø: 165mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	484030 165
GTIN	2050001953407
Trieda položky	48B

**Popis****Prevedenie:**

**Nastavovacie krúžky** (kontrolné krúžky) z prvotriednej kalibračnej ocele, tvrdené, odľahčené, brúsené a jemne lapované. **Nastavovacie krúžky sú označené skutočným rozmerom.** Výrobná tolerancia pre otvor je JS4.

**Použitie:**

Na všeobecné použitie, napr. na nastavenie a skúšanie meracích prístrojov.

**Norma:**

Nach **DIN 2250 C.**

**Upozornenie:**

Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednatelné na [www.hoffmann-goup.com](http://www.hoffmann-goup.com) napr. č. 484030 veľ. 82.

**Technický opis**

Menovitý rozmer	165 mm
Tolerančné pole	JS
Norma	DIN 2250 C
Materiál	Kalibračná ocel

Výrobná tolerancia vrtania	JS4
Kvalita	4
Kalibrácia	L7
Druh produktu	Nastavovací krúžok

### Služby

Kalibrácia Nastavovací krúžok Maximálny Ø 500	028400 500
Kalibrácia DAkkS Nastavovací krúžok Maximálny Ø 200	028470 200