

Medzný kalibračný trň H7, Menovitý rozmer Ø: 54mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484000 54
GTIN	2050001951564
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Správne strany týchto pracovných kalibrov sú zhotovené s **pridaným rozmerom** na opotrebenie podľa normy DIN 7164.

Meracie teleso vyrobené z prvotriednej kalibrovannej ocele, kalené, odľahčené, brúsené a lapované.

Medzné kalibračné trne s triedou tolerancie H7.

Norma:

Toleranz und Abmaße nach **DIN EN ISO 1938-1, DIN 2245-1 und DIN 7164.**

Upozornenie:

- **Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednatelné na www.hoffmann-goup.com napr. č. 484000 veľ. 82.**
- **Preberacie kalibre (bez pridaného rozmeru opotrebovania) pozri č. 484027; 484028.**
- **Kalibre s medzirozmermi a všetky Ø s číselnými toleranciami pozri č. 484025; 484026.**

Technický opis

Tolerančné pole	H
Norma	DIN 7150-2
Norma	DIN 7164
Kvalita	7
Druh kalibru	dobrá strana kalibru
Druh kalibru	Strana nepodarkového rozmeru
Menovitý rozmer	54 mm
Kalibrácia	L6

Druh produktu

Medzný kalibračný trň

Služby

Kalibrácia DAkkSMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 60

028340 60

KalibráciaMedzný kalibračný trň Maximálny Ø 60

028300 60