

Nastavovací krúžok DIN 2250 C, Menovitý rozmer Ø: 115mm**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	484030 115
GTIN	2050001952929
Trieda položky	48B

Popis**Prevedenie:**

Nastavovacie krúžky (kontrolné krúžky) z prvotriednej kalibračnej ocele, tvrdené, odľahčené, brúsené a jemne lapované. **Nastavovacie krúžky sú označené skutočným rozmerom.** Výrobná tolerancia pre otvor je JS4.

Použitie:

Na všeobecné použitie, napr. na nastavenie a skúšanie meracích prístrojov.

Norma:

Nach **DIN 2250 C.**

Upozornenie:

Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednatelné na www.hoffmann-goup.com napr. č. 484030 veľ. 82.

Technický opis

Menovitý rozmer	115 mm
Tolerančné pole	JS
Norma	DIN 2250 C
Výrobná tolerancia vrtania	JS4

Materiál	Kalibračná ocel
Kvalita	4
Kalibrácia	L7
Druh produktu	Nastavovací krúžok

Služby

Kalibrácia DAkkSNastavovací krúžok Maximálny Ø 200	028470 200
KalibráciaNastavovací krúžok Maximálny Ø 500	028400 500