



## Uhlový skrutkovač na Torx® s guľôčkovou hlavou, Profil Torx®: TX30



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 624915 TX30   |
| GTIN             | 4045197236104 |
| Trieda položky   | 62C           |

### Popis

**Prevedenie:**

Zalomená stopka, celokalená (húževnatá). Dlhé rameno s guľôčkovou hlavou, ktorú môžete nastaviť pod uhlom až 25°.

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná. Čierne hroty.

### Technický opis

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Profil Torx®                    | TX30                        |
| Dĺžka ramien                    | 119×24 mm                   |
| Výstupný profil                 | skrutkovač na skrutky TORX® |
| Materiál                        | Chróm-vanadiová oceľ        |
| Prevedenie stopky               | zalomený                    |
| Povrch                          | chrómovaná                  |
| Hrot                            | čierna                      |
| Guľôčková hlava na dlhom ramene | áno                         |
| Druh produktu                   | Skrutkovač                  |

