

Nastavovací krúžok DIN 2250 C, Menovitý rozmer Ø: 278mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	484030 278
GTIN	2050001954510
Trieda položky	48B

Popis

Prevedenie:

Nastavovacie krúžky (kontrolné krúžky) z prvotriednej kalibračnej ocele, tvrdené, odľahčené, brúsené a jemne lapované. **Nastavovacie krúžky sú označené skutočným rozmerom.** Výrobná tolerancia pre otvor je JS4.

Použitie:

Na všeobecné použitie, napr. na nastavenie a skúšanie meracích prístrojov.

Norma:

Nach **DIN 2250 C.**

Upozornenie:

Ďalšie prechodné veľkosti na vyžiadanie alebo jednoducho objednatelné na www.hoffmann-goup.com napr. č. 484030 veľ. 82.

Technický opis

Menovitý rozmer	278 mm
Tolerančné pole	JS
Norma	DIN 2250 C
Materiál	Kalibračná ocel

Výrobná tolerancia vrtania	JS4
Kvalita	4
Kalibrácia	L7
Druh produktu	Nastavovací krúžok

Služby

KalibráciaNastavovací krúžok Maximálny Ø 500	028400 500
--	------------