

Garant**Pílový kotúč, bez povlaku, Ø × hrúbka: 100X3mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	179925 100X3
GTIN	4045197887078
Trieda položky	17C

Popis**Prevedenie:**

Pílový kotúč GARANT s karbidovými hrotmi na mimoriadne hlboké rezy. Nerovnomerný sklon pílových listov na zabezpečenie hladkého chodu. Odporúčame radiálne zasúvanie, aby sa minimalizovali vibrácie a zvýšila životnosť nástroja.

Tvrdokovový substrát. Tvar a počet zubov špeciálne navrhnutý na obrábanie hliníka.

Technický opis

Ø	100 mm
Ø otvora	16 mm
Hrúbka	3 mm
Posuv f_z v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,02 mm
maximálna hĺbka zárezu $a_{e\ max}$	32 mm
Počet zubov Z	16
vhodný adaptér	179907 63; 80; 100

Osadenie	HM
Ø jazdných otvorov	4,4 mm
Unášacie otvory Rozostupová kružnica	25,5 mm
Počet jazdných otvorov	4
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	HM
Vnútorne chladenie	nie
Druh produktu	Pílový kotúč

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	300	N
Hliník > 10 % si	podmienene vhodný	150	N
mokrú maximum	vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		