

LESSMANN®
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Hrncová kefa Striedavé spletanie, drôt INOX 0,50 mm, Ø kefy D1×závit M:
65XM14mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	572205 65XM14
GTIN	4017359380130
Trieda položky	57L

Popis**Prevedenie:**

Hladký drôt, **spletaný** a pevne zalisovaný do ocelového telesa. **Veľmi agresívny kefovací efekt s vysokou odolnosťou voči opotrebovaniu.**

Striedavé spletanie (vpravo/vľavo) pre zvýšenú agresivitu pri ťažkých kefovacích prácach. Veľmi vhodné na použitie na rokoch a hranách s pokojným chodom.

Použitie:

Špeciálne pre montáž na uhlové brúsky.

S vnútorným závitom M14.

Technický opis

Dĺžka orezania H ₁	20 mm
Bezpečnostný oporný krúžok	nie
Hrúbka štetín	0,5 mm
maximálne otáčky	12500 min ⁻¹
Ø kefy D ₁	65 mm

Závit M	M14
Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	Striedavé spleťanie
Druh produktu	Hrncová kefa