

3M Scotch-Brite™

Bristle Disc Roloc™ Ø 75 mm, RD-ZB, Zrnitost: 50**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	573515 50
GTIN	4001895880438
Trieda položky	53M

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne čistiace kotúče Bristle sú homogénne brúsne telieska so zmesou presne tvarovaného keramického zrna a oxidu hlinitého a majú **mimoriadnu životnosť. Extrémne flexibilné a prispôsobivé.**

Použitie:

Pri dodržiavaní maximálnej bezpečnosti pri práci na takmer všetkých materiáloch.

Odstránenie hrdze, zvyškov lepidla, farby, malých škrabancov a výronkov. Na prelínanie, dokončenie, leštenie, čistenie a odihlenie.

Použitie na priamych a malých uhlových brúskach s upínacím tanierom **Roloc™** č. 554090 – 554094 (upínací trň Ø 6 mm alebo upínač M14).

Upozornenie:

Celý rýchlovýmenný systém Roloc™ s Ø 50 mm a Ø 75 mm nájdete od č. 554005 a nasl.

Technický opis

Zrnitosť	50
Farba	zelená
maximálne otáčky	18000 min ⁻¹
Skratka pre brúsivo	Keramika
Označenie výrobcu	RD-ZB

Druh produktu

Hrncový kartáč

Príslušenstvo

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm tvrdá Vonkajší Ø 75	554089 75
--	-----------

Gumový brúsny tanier s upínaním M14 tvrdá Vonkajší Ø 75	554088 75
---	-----------

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredne tvrdý Vonkajší Ø 75	554093 75
--	-----------

Plastový brúsny tanier stopky Ø 6 mm Vonkajší Ø 75	554090 75
--	-----------

Gumový brúsny tanier s upínaním M14 tvrdá Vonkajší Ø 75	554094 75
---	-----------

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm mäkká Vonkajší Ø 75	554091 75
--	-----------

Gumový brúsny tanier Ø stopky 6 mm stredný Vonkajší Ø 75	554092 75
--	-----------