

**3M****Vrstva lepidla (film), Šírka×dĺžka (mm×m): 19X33**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083629 19X33
GTIN	5010027728554
Trieda položky	08M

## Popis

### Prevedenie:

**3M™ 969** je obojstranná transparentná **lepiaca fólia bez nosiča**. Veľmi vysoká okamžitá lepiivosť a dobrá príľnavosť na nízkoenergetických materiáloch. Pre mierne drsné alebo štruktúrované povrchy.

### Použitie:

**Univerzálne použiteľné** na mnohých povrchoch na montáž clôn, značiek atď.

### Vhodné pre:

Ručná odvíjačka č. 083631 ATG700.

### Upozornenie:

Uvedená minimálna trvanlivosť produktov 3M™ sa vzťahuje na súlad so špecifikovanými smernicami o skladovaní.

## Technický opis

Šírka	19 mm
Dĺžka	33 m
Lepiaca hmota	akrylát

Materiál Kryt	silikonizovaný papier
Druh lepiacej pásky	jednostranná
Podkladový materiál	bez nosica
Zvláštnosť	odolné voci UV žiareniu
Pravítko k dispozícii	áno
Označenie výrobcu	969
Hrúbka	0,13 mm
Farba	transparentná
Sklad Vlhkosť vzduchu	50 - 60 %
Teplota skladovania	20 - 23 °C
Použitie	upevňovanie
Minimálna trvanlivosť	12 Mesiac
Druh produktu	Lepiaca páska

## Príslušenstvo

Ručná odvíjačka ATG 700 Typ ATG700

083631 ATG700