

**Mahr****Súprava digitálnych strmeňových mikrometrov IP65 i-wi, Rozsah merania: 0-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421330 0-100
GTIN	4059192058838
Trieda položky	43A

**Popis****Prevedenie:**

Vonkajší mikrometer č. 421325.

**Funkcia:**

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane nastavovacej mierky.

**Technický opis**

Počet meracích skrutiek	4
Rozsah merania	0 - 100 mm
Počet nastavovacích mierok	3
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	4
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Kalibrácia	S2
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

## Služby

Kalibrácia Súprava strmeňových mikrometrov Rozsah merania 0-100	020430 0-100
Kalibrácia DAkkS Súprava strmeňových mikrometrov Rozsah merania 0-100	020440 0-100

## Príslušenstvo

Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498914 STICK