

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrúhla kefa so stopkou Drôt INOX 0,30 mm, Ø kefy D<sub>1</sub>×šírka osadenia L<sub>1</sub>: 70X16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	574200 70X16
GTIN	4017359007198
Trieda položky	57L

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, **stojka Ø 6 mm.**

**Použitie:**

V ručných brúskach, ohybných hriadeloch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kef. Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.

**Technický opis**

Dĺžka orezania H <sub>1</sub>	19 mm
Hrúbka štetín	0,3 mm
Ø kefy D <sub>1</sub>	70 mm
maximálne otáčky	15000 min <sup>-1</sup>
Šírka orezania L <sub>1</sub>	13 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm

Upchávkový materiál	Drôt INOX
Zapletanie	zvlnené
Druh produktu	Okrúhla kefa