

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitálny vonkajší hrúbkomer, Rozsah merania: 0-15mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	438990 0-15
GTIN	2050001918987
Trieda položky	46Q

Popis**Prevedenie:**

1 pevné a 1 pohyblivé snímacie rameno s meracím guľovým uložením z tvrdého kovu. **Digitálne zobrazenie absolútnej hodnoty.** Vložením Preset hodnôt sa môžu z ľubovolnej hodnoty určiť odchýlky.

Funkcia:

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane nabíjacej podložky s pripojovacím príslušenstvom a návodom na obsluhu.

Zvláštne príslušenstvo:

Adaptér dátového kábla č. 498954 veľ. A3; dátový kábel č. 497440, rádiový adaptér č. 498954 veľ. A4.

Technický opis

Opakovateľnosť	0,005 mm
Dĺžka meracieho kontaktu hore Hb	17 mm
Meracia sila	1,3 - 1,5 N
Najväčšia prípustná chyba	±0,010 mm
Ø dotykovej guľôčky HM	1,5 mm
Dĺžka meracieho kontaktu dole Hf	17 mm

Rozsah merania	0 - 15 mm
maximálna dĺžka ramena sondy L (nameraná hrúbka)	45 mm
minimálna šírka drážky	2,5 mm
maximálna hrúbka drážky	15 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,01 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,002 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,005 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,001 mm
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	C7
Druh produktu	Vonkajší snímač

Služby

Kalibrácia DAkkSHrúbkomer/dutinomer Typ S	023460 S
KalibráciaHrúbkomer/dutinomer Typ S	023450 S

Príslušenstvo

Pripojovací kábel Typ D2	497440 D2
--------------------------	-----------

Adaptér rozhrania Typ A4	498954 A4
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975
Pripojovací kábel Typ USB2	497440 USB2
Adaptér rozhrania Typ A3	498954 A3
Pripojovací kábel Typ D1	497440 D1
Prijímač/rozhranie klávesnice USB Typ	498965