

Mahr**Digitálny strmeňový mikrometer IP65 i-wi, Rozsah merania: 50-75mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421325 50-75
GTIN	4059192058777
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Inovatívny strmeňový mikrometer s **10 mm veľkými číslicami** na vysoko kontrastnom displeji. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Meracie vreteno kalené a brúsené. Karbidové meracie plochy. Predĺžená račňa s vysokorychlostným pohonom. Lakovaný ocelový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulové nastavenie v akejkoľvek polohe. Merací systém REFERENCE uloží a zachová nastavenú nulovú polohu aj po opätovnom zapnutí. Funkcia Lock zabraňuje chybám pri meraní v dôsledku náhodného stlačenia ovládacích tlačidiel.

Pohodlné **zobrazenie tolerancie s ďalšími varovnými limitmi** umožňuje operátorovi zistiť, či a ako sa obrobok nachádza v rámci limitov tolerancie.

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR2032, 1 nastavovací rozmer od veľ 25-50.

Zvláštne príslušenstvo:

Rádiový prijímač i-wi Č. 498912 STICK.

Technický opis

Odčítanie	0,001 mm
Kalibrácia	B2
Rozsah merania	50 - 75 mm

Najväčšia prípustná chyba	3 µm
Ø vretena	6,5 mm
Odčítanie	0,00005 palec
Stúpanie vretena	0,5 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Rádiová aplikácia	Softvér výrobcu
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	rádiový systém MAHR i-wi
Poistka nameranej hodnoty	Systém MAHR Reference Lock
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

Služby

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022040 100
Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100	022050 100

Príslušenstvo

Nastavovací rozmer Celková dĺžka 50	421100 50
Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498914 STICK
Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032	081560 CR2032
Rádiový prijímač i-wi Typ STICK	498912 STICK
Multifunkčný prijímač / rozhranie klávesnice USB BOX Typ	498975